


DUSURI DE PRIM AJUTOR CU PROTECTIE LA INGHEȚ



Varianta 2: Instalarea independenta de cladiri

Ventilele se afla la aprox. 1 m sub nivelul solului si astfel in zona fara inghet. La acelasi nivel se face si racordarea la teava de alimentare cu apa. Dupa utilizarea dusului, restul de apa se poate scurge in pamant datorita ventilului cu 3 canale.

Dus de prim ajutor/dus ocular

Protectie speciala anticoroziva cu Poliamid 11


Alimentarea se face doar cu apa potabila

Presiunea minima : 2 bar

Debitul minim : 30 litri/min

In cazul in care presiunea apei este mai mare de 5 bar, recomandam utilizarea ventilului de reducere a presiunii cod AB0080

Pentru instalare sunt necesare operatiuni de escavare a solului.



Cod 2220FP

CE Cimpoaca Electronic SRL

Sos. Stefan cel Mare, nr. 23, sector 2, Bucuresti

Tel.: 021-2122511, 021-2119996, 0740099959

Fax: 021-2119996

Email: rolab@cimpoaca.com www.cimpoaca.ro

Asociat majoritar
CE Cimpoaca Elektronik GmbH
Stuttgart-Germania